


作业图纸

名称	LIR1454+L-LC-FZX	页次	1	版次	A	受控日期	2021-12-24
编号	MLK-X-415	修订	新版发行				

▲ 重点检测尺寸

注：1. 包黄色内套管
2. 正负极贴高温胶



6		高温胶	1	金手指	$\phi 13\times 0.05$ (负极)	黄色
5		高温胶	1	金手指	$\phi 13\times 0.05$ (正极)	黄色
4		电子线	2	环保料	10064 32# L=20	红色/黑色
3		连接片	2	不锈钢	$7\times 2\times 0.1$	
2		内套管	1	PET		黄色
1		LIR1454MLK	1		$\phi 14\times 5.4$	
序号	物料编号	名称	数量	材料	规格	备注
投影方式		比例	单位	其余标注公差		尺寸标注标识
		2:1	毫米	$X \pm 0.5$ $.X \pm 0.3$ $.XX \pm 0.1$		Δ 使用卡尺测量 Δ 使用千分尺测量
						制表
						审核
						批准

舒攀