



技术参数

间距: 2.0  
 温度范围: -25~+85°C  
 额定电压: 250V AC, DC  
 额定电流: 2.0A AC, DC  
 接触电阻: 20mΩ  
 绝缘电阻: 800MΩ  
 耐压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance X ±0.2 X.X ±0.1 X.XX ±0.05 角度公差 / Angle Tolerance X° ±5.0° X.X° ±3.0° X.XX° ±1.0°					
	A1	调整平面			
	标记	更改内容	签名	年月日	
	绘图				
视角 / Projection 	审核				
	工艺		批准		

材料 / Material		
①塑座: LCP 本色		
②接触针: 黄铜(镀锡)		
③焊片: 黄铜(镀锡)		
单位 (Units)	版本	比例
mm	2.0	1:1
共 1 张		第 1 张


 兆星精密电子(深圳)有限公司  
 品名 / ProduceName  
**PH2.0 立贴 7P**  
 型号 / Model  
**ZX-PH2.0-LT7P**