

技术参数

间距: 1.0
 温度范围: -25~+85°C
 额定电压: 50V AC, DC
 额定电流: 1.0A AC, DC
 接触电阻: 20mΩ
 绝缘电阻: 100MΩ
 耐压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance
 X ±0.2
 X.X ±0.1
 X.XX ±0.05
 角度公差 / Angle Tolerance
 X° ±5.0°
 X.X° ±3.0°
 X.XX° ±1.0°

视角 / Projection



标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
绘图					
审核					
工艺			批准		


材料 / Material

- ① 塑座: LCP 本色
- ② 接触针: 黄铜 (镀锡)
- ③ 焊片: 黄铜 (镀锡)

单位 (Units) 版本 比例

mm 2.0 1:1

共 1 张 第 1 张



品名 / ProduceName

SH1.0 立贴 7P

型号 / Model

ZX-SH1.0-7PLT