

# Fluke 302+钳形表



## 主要特性

- 全新机身设计，Fluke 302+/303/305 交流钳形表更加小巧美观，符合中国市场对产品大小、外观及手感的要求，让钳形电流表的使用方法变得更灵活简单；
- 交流电流400A(302+)，600A(303)，999.9A(305)，可以满足不同应用需求的客户；
- 30mm的大钳口；
- 符合CAT IV 300V/CAT III 600V的高安全等级；
- 1.8%的高精确度（305为1.5%）；
- 全系列交流钳形表皆有背光功能；
- 两年保修

## 产品概述: Fluke 302+钳形表

Fluke 302+紧凑型交流钳形表，使用方法简便，可以满足日常基础电气维护的需要，并且具有以下特点：交流电流400A，可以满足不同应用需求的客户；全新机身设计让Fluke 302+交流钳形表更加小巧美观，符合中国市场对产品大小、外观及手感的要求。



[可同时测试电压/电流的变频器钳表：福禄克安博 ACD-14-PRO](#)

## 产品规格: Fluke 302+钳形表

| 技术指标    |               | 302+                      | 303    | 305    |
|---------|---------------|---------------------------|--------|--------|
| 交流电流    | 量程            | 400.0A                    | 600.0A | 999.9A |
|         | 精度            | 1.8%±5                    | 1.8%±5 | 1.5%±5 |
| 交流电压    | 量程            | 600V                      |        |        |
|         | 精度            | 1.5%±5                    |        |        |
| 直流电压    | 量程            | 600V                      |        |        |
|         | 精度            | 1.0%±5                    |        |        |
| 电阻      | 量程            | 400Ω/4000Ω                |        |        |
|         | 精度            | 1%±5                      |        |        |
| 通断测试蜂鸣器 |               | ≤70Ω                      |        |        |
| 尺寸      | 高 x 宽 x 厚(mm) | 207 x 75 x 34             |        |        |
|         | 钳口大小          | 30 mm                     |        |        |
| 安全等级    |               | CAT IV 300V/CAT III 600 V |        |        |
| 工作温度    |               | 0°C至40°C                  |        |        |
| 储存温度    |               | -30°C至60°C                |        |        |
| 电池      |               | 2节AA电池                    |        |        |
| IP等级    |               | IP30                      |        |        |

## Ordering information



### Fluke 302+

#### Fluke 302+钳形表

#### 包括:

- 钳表一台
- 2节 AA 电池
- 用户手册
- 测试线
- 2年质保

#### Optional accessories

#### Description

##### Fluke TL175 可旋转表笔

Fluke TL175 可旋转万用表表笔是一款可调测试探针长度的表笔，可用于不同的测量环境。

##### C23 软携包

拉链式便携包，外观采用耐用的乙烯基材质，配有腰带环和一个内袋，可存放测试线或小配件。

##### Fluke AC175鳄鱼夹组

AC175鳄鱼夹组具有滑入式鳄鱼夹(红色、黑色)，兼容TL71、TL75、TL175和TP17；以及绝缘鳄鱼夹钳口，提供8 mm开度和灵活的护套。

##### TL75 Hard Point™ 测试线组

TL75 Hard Point™测试线组具有测试线和探头合一的便利性，方便各种连接。一对(红色、黑色各一)握感舒适型探头，带4mm (0.16)PVC绝缘护套式直角香蕉插头。

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2023 福禄克公司  
04/2023

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电  
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电  
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点  
电话：0755-86337229