




环保物料

TEL: 0769-82001899

公称尺寸(mm)	公差(±mm)	三视角 
0--10	0.15	
10--20	0.20	
20--30	0.25	□ A标准 □ B标准
30--40	0.40	
50 以上 角度	0.50 ±1°	


铆压M4螺母 压线纹深0.2



技术要求:

1. 不得有变形等缺陷。
2. 插脚材质: H62 (Y2)。
3. 螺纹需符合通止规/止针要求。
4. 螺纹扭矩: 13 lbf·in。
5. 先打铜底0.5-1μm, 再镀镍1-2μm, 最后镀亮锡3-5μm。
6. 注⊗为重点检测尺寸。

2	螺 母		SPCC	1
1	插 脚		H62(Y2)	1
序号	名 称	零件编号	材 质	数 量

				TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	DRAWN	CK tan	
					CHKD		
					APPD		
AO					VIEW		
VER	MODIFICATION	DRAW	DATE				

XFCN 兴飞连接器有限公司
XFCN CONNECTORS CO.,LTD.

PRODUCT NAME: PCB Soldering Terminal

PART. NO.: TM44007

SHEET	1/1
DATE	2020. 04. 12
UNITS	mm
SCALE	1:1
DWG. NO.	009