

零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: 立创

客户料号:

增益料号:

规格描述: EE10, 立式, 0.23mm*70TS, L=25.0mH MIN, PIN长=3.5±0.5mm包胶带

日期: 2023/6/27

版本: A

增益签核:

制订	审核	核准
张翔	刘业明	柯文学

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话: 0769-87321000

传真: 0769-87891229

物料类型:

共模电感

日期:

2023/6/27

版本:

A


图 面 规 格 变 更 履 历 表

客户		立创	料号		品名	
客户版本	增益版本	变更内容	日期	制定	审核	核准
	A	初版	2023/6/27	张翔	刘业明	柯文学
 东莞市增益实业有限公司 地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话：0769-87321000 传真：0769-87891229				物料类型：	共模电感	
				日 期：	2023/6/27	
				版 本：	A	

SPECIFICATION


PAGE: 2 of 4

1.DIMENSION (Unit:mm) & SCHEMATIC



A	B	C	D	E	F	G		
13.0	13.0	13.0	3.5	8.0	5.0	0.60	/	
MAX	MAX	MAX	±0.5	±0.3	±0.3	±0.1		

2.SCHEMATIC:(线路图)



3. WINDING TABLE :(绕线结构)

STEP	绕组	起点	终点	材料	圈数	COLOR
1	N1	1	2	0.23mm*1P	70TS REF	本色
2	N2	4	3	0.23mm*1P	70TS REF	本色



东莞市增益实业有限公司
地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
电话: 0769-87321000
传真: 0769-87891229

物料类型:	共模电感
日期:	2023/6/27
版本:	A

制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学
----	----	----	-----	----	-----

SPECIFICATION

PAGE: 3 of 4

4. ELECTRICAL CHARACTERISTIC: TEMPERATURE AT 25°C

HUMIDITY AT 65±5% RH

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	1-2、4-3	25mH MIN
Q值 测试仪器: HP-4284A	/		/
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25°C	1-2、4-3	850mΩ MAX
HI-POT TEST (耐电压测试) 测试仪器: HY-7110		AC N1--N2	

5. MATARLAL LIST:

NO	ITEM	MTERIAL	MANUFACTURER	UL
1	磁芯	EE10 R12K or EQUIVALENT	ZEE	
2	铜线	2UEW 155°C or EQUIVALENT	PACIFIC	
3	BOBBIN	EE10 立式 2+2P T375J or EQUIVALENT	CHANGCHUN	
4	胶带	CT-280 or EQUIVALENT	YAHUA	
5	凡立水	DA-700-6 or EQUIVALENT	QIANGDA	



东莞市增益实业有限公司
地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
电话: 0769-87321000
传真: 0769-87891229

物料类型:	共模电感
日期:	2023/6/27
版本:	A

制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学
----	----	----	-----	----	-----

样品检测成绩表

客户名称:	立创												
规格描述:	EE10, 立式, 0.23mm*70TS, L=25.0mH MIN, PIN长=3.5±0.5mm包胶带												
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E ■ 正常 □ 加严 □ 减严		判定标准		测试环境		分项检查判定					
				主要	次要	温度	湿度	尺寸		外观		特性	
1PCS	1PCS			0.1	0.4	25℃	75%		OK		OK		OK
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	V	COIL TO CORE	800V	测试仪器		□ CH-9053		■ HK-502BC				
		MΩ		MΩ	■ HP-4284A		□ CH-100		■ HY-7110				
耐电压AC		SEC		3SEC	□ HP-42841A		□ CH-1320		■ HK-310				
		KV		KV	□ TF-6815		□ HK-1062		■ 卡尺				
测试条件	1KHZ/0.25V					外观尺寸 (mm)							
PIN	L (1-2)	L (4-3)											
SPEC	25mH	25mH											
±	MIN	MIN											
1	41.00	41.00											
2	46.00	46.00											
3	52.00	52.00											
4	39.00	39.00											
5	45.00	45.00											
6													
7													
8													
9													
10													
X													
R													
备 注:													
 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229						物料类型:		共模电感					
						日 期:		2023/6/27					
						版 本:		A					
制订	张翔		审核		刘业明		核准		柯文学				