

规格承认书
SPECIFICATION

CUSTOMER:	_____
CUSTOMER'S P/S:	_____
OUR P/N:	XRCD43-101K
DATE:	2020. 04. 01

客户承认印鉴:

东莞市祥如电子有限公司

工 厂 TEL:0769-86346548 FAX:0769-86346358


地 址 东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路36号B栋

规格承认书


SPECIFICATION

CUSTOMER		CUSTOMER'S P/S	
TSSUE DATE	2020.04.01	OUR P/N	XRCD43-101K

1. 外观尺寸图 DIMENSIOS



2. 接线图 CONNECTION (BOTTOM VIEW)



3. 绕线规格 WINDING SPEC

端子 TERMINZL	线 WIRE	圈数 TURNS	绕线方式 WINDING METHOD
S---F	Φ0.12 3UEW	78.5TS (REF)	CLOSED

4. 电气特性 ELECTRONICS CHARACTERISTIC

客户代码 Part No.	厂方代码 OUR Part No.	电感量 Inductance at 100kHz	直流电阻 D.C.R max.	定格电流 I.D.C max.	标识 Marking	规格代码 Sample No.
	XRCD43-101K	100uH±10%	1.52 Ω	440mA	101	—

制作 DRW	审核 CHK	确认 APPD	祥如电子
C. Z. W	L. J. W	O. T. Q	

试产（样）报告

(TEST REPORT)

MODEL NO: XRCD43-101K				EVALUATED Q' TY:						
产品型号:				试样数:				抽检: 10PCS		
WATERIAL CODE: SMD-4.5×3.2				TESTED DATE: 2020.04.01						
磁材型号规格:				试制日期:						

SPC 规格	L(uH)	DCR(Ω)								
LOTS 序号	100uH±10%	MAX 1.52								
1	99.8	1.32								
2	99.2	1.30								
3	99.0	1.30								
4	99.7	1.33								
5	99.5	1.32								
6	100.1	1.35								
7	99.8	1.33								
8	100.3	1.35								
9	99.0	1.31								
10	99.6	1.32								
11										
12										
13										
14										
15										


(DATA) 试样情况记录

REMARK: HK1062A, HK5028C. VR-114, VR-115
 备注: 100KHZ 0.25V
 外观: OK

RESULTS:	制样员DRW	祥如电子
判定:		
☒ 合格 (PASSED) ☐ 不合格, 改良后 (FAILED) 参照 (REF) _____	L. F. T	

包装

4/4



包装方式

LEADER部	SEAL TAPE 尺寸	1圈以上
	START CARRIER TAPE尺寸	20cm以上
	TRATLER部尺寸	10cm以上
	数量	2000pcs

