

规格承认书

SPECIFICATION

1/4

CUSTOMER:

CUSTOMER'S P/S:

OUR P/N:

XRCD43-221K

DATE:

2020.05.06

客户承认印鉴:


东莞市祥如电子有限公司

工厂 TEL:0769-86346548 FAX:0769-86346358


东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路36号B栋

CUSTOMER		CUSTOMER'S P/S	
TSUSE DATE	2020.05.06	OUR P/N	XRCD43-221K

1. 外观尺寸 DIMENSIONS



2. 接线 CONNECTION (BOTTOM VIEW)




3. 绕线规格 WINDING SPEC

端子 TERMINZL	线 WIRE	合数 TURNS	绕线方式 WINDING METHOD
S---F	Φ0.10 QA-1-180	97.5TS (REF)	CLOSED

4. 电气特性 ELECTRONICS CHARACTERISTIC

客户代码 Part No.	厂方代码 OUR Part No.	电感量 Inductance at 1kHz 0.25V	直流电阻 D.C.R max.	定格电流 I.D.C max.	标识 Marking	规格代码 Sample No.
	XRCD43-221K	220uH 10%	2.5 Ω	0.21A	221	—

5. 推荐 流焊温度曲线



备注:

OPERATING TEMP.: -40°C ~ +85°C

INDUCTANCE DROP=35% TYP. AT IDC.

制作 DRW	审核 CHK	确认 APPD	
C. Z. W	L. J. W	O. T. Q	样如电子
2020.05.06	2020.05.06		

试产（样）报告


(TEST REPORT)

3/4

MODEL NO: XRCD43-221K				EVALUATED Q' TY: 10PCS						
产品 号:				试样数:						
WATERIAL CODE: SMD 4532				TESTED DATE: 2020. 05. 06						
磁材 号规格:				试制日期:						
(D A T A) 试样情况记录	SPC 规格 LOTS 序号	1KHz/0. 25V L (uH) 220uH ± 20%	DCR (Ω) MAX 2. 5 Ω							
	1	218. 2	2. 015							
	2	217. 5	2. 102							
	3	220. 8	2. 065							
	4	221. 3	1. 987							
	5	222. 7	2. 023							
	6	219. 5	2. 121							
	7	216. 8	2. 086							
	8	217. 6	2. 015							
	9	218. 2	1. 988							
	10	223. 6	2. 045							
	11									
	12									
	13									
	14									
	15									
REMARK: HM2801A HM2770A HP4342A VR-114 VR115										
备注: 用100KHz 0. 25V全检										
外观: OK										
RESULTS:					制样员DRW			祥如电子		
判定:					L. F. T					
☒ 合格 (PASSED) ☒ ROHS ☐ 不合格, 改良后 (FAILED) 参照 (REF) _____					2020. 05. 06					

包装

4/4



包装方式

LEADER部	SEAL TAPE 尺寸	1合以上
	START CARRIER TAPE尺寸	20cm以上
	TRATLER部尺寸	10cm以上
	数量	2000pcs

