


1.FIGURE AND DIMENSIONS(视图及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A	颜色	B
Circuit1	红色	
Circuit2	黄色	
Circuit3	绿色	
Circuit4	白色	
Circuit5	蓝色	
Circuit6	紫色	
Circuit7	橙色	
Circuit8	黑色	

3. MATERIAL(材料)

标志	料号	单用量	备注	总用量
1	X0600HI-08-LP HF	1PCS		
2	UL10064/34AWG. 红, 黄, 绿, 白, 蓝, 紫, 黑色	红黄绿 白蓝紫 橙黑各 1PCS/	300MM	
总量				

XXXXXT-XXXX-XXX-AXXXX-LXXX-XXXXXT-X

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 系列 (Series No)
② Pin位 (Pin bit)
③ 材质 (Material) :P-PSN(磷铜先冲后镀锡)
④ 线规线色 (Wire gauge line color) A:(AWG20-AWG24)
Circuit:R(red)/B (black) /Y (yellow) /G (green) /
L (blue) /P (purple) /YR (orange) /W (white) /E(grey)/N (brown)
⑤ 线长 (Line length) L:(可定制长度)
⑥ 系列 (Series No)
⑦ 正反接或镀锡 (Front and reverse or tin-plated) Z(反接)/F (正接) TX (镀锡Xmm)

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED	UNSPECIFIED TOLERANCES
ΔX					ANGLAR ±5°
ΔX					L≤ 4 ±0.2
ΔX					4<L≤ 16 ±0.3
ΔX					16<L≤ 63 ±0.4
ΔX					L> 63 ±0.5
REVISIONS					
www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn					



DSND		SCALE: N/A	DRAWING NO.
DWN		VIEW: ④ ⑤	X0600T-08-PV01-A34RYGWL (YR) B-L300-T3
CHKD		UNIT: mm/in	PART NO.:
APPD		SIZE: A4	DWG NO.:
XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED			WEIGHT
			SHEET
			REVISION
			1/1
			A0