


电路图

CIRCUIT DIAGRAM



PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage. current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

					第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME:	
							4.5*4.5*3.5贴片	
					比例 SCALE		型号/MODEL:	
					1:1		ZX-QC4545-3.5TP	
					一般公差 GENERAL TOLERANCE			
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	单位 UNIT	重量 WEIGHT	角度 ANGLE	
设计 DESIGN				2021.06.01	mm		≥0~2<	±0.10
审核 CHECKED				2021.06.01			≥2~5<	±0.25
批准 APPROVED				2021.06.01			≥5	±0.30
								±0.5°

名称/NAME:		4.5*4.5*3.5贴片	
型号/MODEL:		ZX-QC4545-3.5TP	