


电路图
CIRCUIT DIAGRAM



PCB. 焊接图
PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.30±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

					第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME:	
							12*12*6.5贴片	
					比例 SCALE		型号/MODEL:	
					1:1		ZX-QC1212-6.5TP	
					一般公差 GENERAL TOLERANCE			
标记 SING					处数 FREQUENCY		≥0~2< ±0.10 ≥2~5< ±0.25 ≥5 ±0.30 角度 ANGLE ±0.5°	
设计 DESIGN					日期 DATE		兆星精密电子(深圳)有限公司	
审核 CHECKED					2021.06.01			
批准 APPROVED					2021.06.01			