


电路图
CIRCUIT DIAGRAM



PCB. 焊接图
PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.30±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

					第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME:	
							12*12*9.5贴片	
					比例 SCALE		型号/MODEL:	
					1:1		ZX-QC1212-9.5TP	
					一般公差 GENERAL TOLERANCE		兆星精密电子(深圳)有限公司	
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	单位 UNIT	≥0~2<	±0.10	
设计 DESIGN			2021.06.01	重量 WEIGHT	mm	≥2~5<	±0.25	
审核 CHECKED			2021.06.01			≥5	±0.30	
批准 APPROVED			2021.06.01			角度 ANGLE	±0.5°	