



- ☒ = Einlöt-Kontakt
= *solder-contact*
- = Kontaktposition nicht belegt
= *position without contact*



09 05 248 <u>7</u> 831	3	Au über/over Ni
09 05 248 <u>6</u> 831	2	Au über/over Ni
09 05 248 <u>2</u> 831	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. <i>part-no.</i>	Anforderungsstufe nach IEC <i>performance level per IEC</i>	Kontakt oberfläche <i>contact plating</i>

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character. siehe / see IEC 60603-2			Nicht tolerierte Maß/ Free size tolerances siehe / see IEC 60603-2				
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1 2 : 1, 10 : 1	Bauform E Federleiste Eintlöt 4,5 48 pol. type E female connector solder 4,5 48 pol.						
			Detail.	28.08.03	Hage.								
			Insp.	28.08.03	kfoe.								
			Stand.										
31633						HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP				TB 09 05 248 x831			Blatt/ page /
Mod.			Dat.			Name				Sub.			