

# Fluke 303 钳形表



## 主要特性

- 全新机身设计，更加小巧美观，符合中国市场对产品大小，外观及手感的要求，让钳形电流表使用方法变得更灵活简单。
- 交流电流600A，可与满足不同应用需求的客户。
- 30mm的大钳口。
- CAT IV 300V/CAT III 600V的高安全等级。
- 1.8%的高精确度。
- 背光功能。
- 两年保修。

## 产品概述: Fluke 303 钳形表

Fluke 303紧凑型交流钳形表，使用方法简便，可以满足日常基础电气维护的需要，并且具有以下特点：交流电流600A，可以满足不同应用需求的客户；全新机身设计让Fluke 303交流钳形表更加小巧美观，符合中国市场对产品大小、外观及手感的要求。



[可同时测试电压/电流的变频器钳表：福禄克安博 ACD-14-PRO](#)

## 产品规格: Fluke 303 钳形表

技术指标		302+	303
交流电流	量程	400.0A	600.0A
	精度	1.8%±5	1.8%±5
交流电压	量程	400.0/600	400.0/600
	精度	1.5%±5	1.5%±5
直流电压	量程	400.0/600	400.0/600
	精度	1.0%±5	1.0%±5
直流毫伏量程			
电阻	量程	4000Ω	4000Ω
	精度	1%±5	1%±5
通断测量		≤70Ω	≤70Ω
背光显示		是	是
数据保持		是	是
尺寸	高 x 宽 x 厚(mm)	208 x 58.5 x 28	208 x 58.5 x 28
	钳口大小	30 mm	30 mm
安全等级		CAT III 600 V	CAT III 600 V
温度		0 -40°C	0 -40°C
屏幕刷新率		>2次/秒	>2次/秒
表笔		TL75	TL75



电池	2节AA电池	2节AA电池
质保期	2年	2年

## Ordering information



### Fluke 303

#### Fluke 303钳形表

---

#### 包括:

- 钳表一台
  - 2节 AA 电池
  - 用户手册
  - 测试线
  - 2年质保
-

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2023 福禄克公司  
07/2023

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电  
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电  
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点  
电话：0755-86337229