



- 说明:
1. 材料:
 - 1.1. 塑胶材料: PBT, 黑色;
 - 1.2. 端子材料: 铜管料5210-H, T=0.08mm, 表面镀金;
 - 1.3. 外壳材料: 铜管料5210-H, T=0.12mm, 表面镀金或镀锌;
 2. 端子接触面不得有划伤, 氧化, 脏污, PTH孔内毛边不得大于0.02mm;
 3. 产品表面不得有脏污, 划伤, 裂痕, 色差等不良;
 4. 产品在途:
 - 4.1. 存储温度: 20±0 Kca;
 - 4.2. 耐电压: 200V AC, 1 Min; 100V DC, 1 Min;
 - 4.3. 绝缘阻抗: 600MΩ Min;
 - 4.4. 插拔耐久性: 30次 Min;
 5. 标有 ⊕ 的尺寸为RAI测量之尺寸;
 6. 标有 ▼ 的尺寸为重要管控尺寸; 标有 ▼ 的尺寸为关键管控尺寸.

TOL.	PART NAME	13-14	DWN	USA 13/11/13	FUNCTION	SHEET	1/1
± 1°	PART NO.		CHK	HANK 13/11/13	KH-IPEx4-1.13		
± 0.5°	ASSEMBLY NR.		APVD	HANK 13/11/13			
± 0.05°	DWG TYPE		UNITS	MM			

深圳市金航标电子有限公司
SHENZHEN KINGHELM ELECTRON CO.,LTD.

REV.	LOCATION	DESCRIPTION	DWN	AND	DATE
1					