



**主要技术参数**

- 额定电压 (RATED VOLTAGE): 12V DC
- 额定电流 (RATED CURRENT): 50 mA
- 接触电阻 (CONTACT RESISTANCE): 100mΩ MAX
- 寿命 (Lifetime): 500,000 Cycles min
- 介电强度 (WITHSTANDING VOLTAGE): 250V AC for 1 min
- 绝缘电阻 (INSULATION RESISTANCE): 100MΩ 100V DC
- MIN工作温度 (TEMPERATURE RANGE): -20℃ to +85℃
- 耐焊接热 (SOLDER HEAT RESISTANCE): 260℃. 5秒

**材料**

- 1、 塑料: LCP (符合UL94V-0级)
- 2、 接触件: 磷铜
- 3、 电镀: 镀银

|             |    |       |     |             |      |                   |    |
|-------------|----|-------|-----|-------------|------|-------------------|----|
| 深圳市连欣科技有限公司 |    |       |     | 文件名称:       |      | 产品编号:             |    |
|             |    |       |     | 轻触开关        |      | LXTD-0204-034     |    |
|             |    |       |     | 产品规格书       |      | 文件编号:             |    |
|             |    |       |     |             |      | WX/T-SJ-114-003-A |    |
| 标记          | 处理 | 更改文件号 | 签字  | 日期          | 图样标记 | 重量                | 比例 |
| 设计          |    |       | 标准化 |             | ①    |                   |    |
| 校对          |    |       | 审定  |             |      |                   |    |
| 审核          |    |       |     |             |      |                   |    |
| 工艺          |    |       |     | 日期          |      |                   |    |
|             |    |       |     | 共 1 页 第 1 页 |      |                   |    |