


客户确认	
日期	



- 注意事项:
1. 两端分线30 ± 5mm, 剥芯线2.5^{+0.5}₋₀ mm, 打压端子.
 2. 端子拉力须大于3.5Kg/F.

接点表:

H1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UL2468#22-6C蓝白排						UL2468#22-6C蓝白排					

3	线材: UL2468#22-6C 蓝白排*2pcs	各3015	mm	
2	MX3.0-TS 母端子	12	PCS	
1	MX3.0H-2*6P 公壳 Pitch:3.0mm 黑色	2	PCS	
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	深圳市灿科盟实业有限公司 Ckmtw CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD	
业务:	日期:	品名规格: 2H/MX3.0HP-2*6P*2+2468#22蓝白排 L=3000mm	
制图:	日期:	客户料号	
Sean. lao	2020-05-06	单位	mm
		比例	/
		图纸编号	S113420005
		版本	A