



| 序号 | 变更时间 | 变更内容 | 确认 |
|----|------|------|----|
| 1  |      |      |    |
| 2  |      |      |    |
| 3  |      |      |    |



测试要求:

1. 100%进行短/断路测试。
2. 导通阻抗:  $3\Omega$
3. 绝缘阻抗:  $5M\Omega$
4. DC高压:  $200V$
5. 高压时间:  $0.1s$
6. 耐压AC:  $200V$  时间:  $0.02S$
7. 漏电流:  $0.5mA$



|    |       |                             |    |     |
|----|-------|-----------------------------|----|-----|
| 8  | 线材    | UL1354 #40AWG OD=0.35MM 50Ω | 7M |     |
| 7  | 黑色醋酸布 | W=10MM                      | 1  |     |
| 6  | 黑色醋酸布 | L=20MM*W=15MM               | 4  |     |
| 5  | UV 胶  | UV106                       | 适量 |     |
| 4  | 铜片    | W=0.4MM                     | 4  |     |
| 3  | 拉环    | 20454-020拉环                 | 2  |     |
| 2  | 铁壳    | 20454-020铁壳                 | 2  |     |
| 1  | 连接器   | 20454-020 (仿) 0.5间距(带拉环)    | 2  |     |
| 序号 | 品 名   | 规 格 描 述                     | 数量 | 备 注 |



**深圳市连欣科技有限公司**  
Shenzhen City Lianxin Technology Co., Ltd

|    |                                                                                       |    |                       |                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|------------------------------------|
| 版本 | A0                                                                                    | 料号 | XDCB-2045420-2-L300   |                                    |
| 比例 | 1 : A                                                                                 | 品名 | I-PEX20454-20PIN极细同轴线 |                                    |
| 视图 |  | 绘图 | ZTF                   | X: ±0.5<br>X.X: ±0.2<br>X.XX: ±0.1 |
| 单位 | MM                                                                                    | 审核 |                       |                                    |
| 日期 | 20230812                                                                              | 检验 | 制样                    |                                    |

## 接线定义图