



注：本板为禁止运输、复制、翻印文件，以及用其内容进行复制



PCB寸法
PCB Layout

GENERAL TOLERANCES

0.X	±0.25	X' ±3°
0.XX	±0.12	
0.XXX	±0.05	X.X' ±0.5°

序号	名称	材料	数量	附注
1	起 Housing	LCP (UL94V-0)	1	
2	射 Contact	铜 Brass	2	镀(射): 射接触面(OUT MAIN, IN) 镀(射): 射接触面(OUT MAIN, IN)
3	射 Fitting Nail	铜 Brass	2	镀(射): 射接触面(OUT MAIN, IN) 镀(射): 射接触面(OUT MAIN, IN)


技术规格:

- 1、 塑件表面应光滑、无毛刺、明显收缩、缺陷、翘纹等现象;
- 2、 温度范围: -25° C~85° C;
- 3、 额定电压: 250V, AC, DC(等效);
- 4、 接触电阻: ≤0.03Ω;
- 5、 绝缘电阻: ≥1000MΩ;
- 6、 耐压: 1000V, AC/minute.

RoHS管理规范:

- 1、 禁止使用含有RoHS指令所限制的物质。
- 2、 对应的SGS或ITS出具的ICP-ABS报告, 不可测定物质的成分表, 有效期一年。

How to order



ITEM	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTE
DWG	CHK	DATE	23.08.10	MM	SHEET/OF 1/1
CHK	DATE		SCALE	1:1	A4
APP	DATE		NAME	MXPH-2.0-XXP-WT1	

MAXXU 慈溪市迈旭电子有限公司 DWGNO.

REV	ECN NO.	CONTENT	CHK	DATE
1		dim A dim B dim C dim D		4.8, 6.8, 8.8, 10.8, 12.8, 14.8, 16.8, 18.8, 20.8, 22.8, 24.8, 26.8, 28.8, 30.8, 32.8