



Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.

6	——	双LED灯	——	1	透明	A0708红蓝
5	——	双灯塑盖	PPA	1	黑色	A0708
4	——	双灯按钮	PPA	1	瓷白	A0708
3	——	弹片	不锈钢	1	Ag	借0601(φ5)
2	——	塑座	PPA	1	黑色	A0708
1	——	卡件	H62	1	Ag	借A0801
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED	UNSPECIFIED TOLERANCES	DSND	DATE	SCALE: N/A	MODEL TYPE: LED SWITCH
ΔX					ANGLAR ±5°	DWN	DATE	VIEW: ④	PART NO.:
ΔX					L ≤ 4 ±0.2	CHKD	DATE	UNIT: mm	DWG NO.:
ΔX					4 < L ≤ 16 ±0.3	APPD	DATE	SIZE: A4	TM-010-M-RBL
ΔX					16 < L ≤ 63 ±0.4				WEIGHT 1.0g
ΔX					L > 63 ±0.5				SHEET 1/1
									REVISION A0
www.xk-dg.cn www.helloxkb.com www.helloxkb.cn						XKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED			