




- 欧标连接器 M12系列，
- 结构类型：金属组装弯式插头，
- 插针类型：孔型，
- 芯数：2,3,4,5,6,8pin ，
- 连接方式：螺钉，
- 屏蔽：是，
- 认证：CE RoHS ，
- 标准：IEC 61076-2-101 ，

机械参数

壳体材料：	黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF
胶芯材料：	PA+GF/TPU
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	磷铜镀金/黄铜
成型材料：	TPU/PVC
绝缘阻抗：	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
接触阻抗：	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
插拔次数：	≥ 500 次
适用温度：	-25°C ~ +80°C
防护等级：	IP65/IP67
执行标准：	IEC 61076-2-101

尺寸图



接线定义

芯位	线芯颜色
2芯	
1	BN
2	-
3	BU

芯位	线芯颜色
3芯	
1	BN
2	-
3	BU
4	BK

芯位	线芯颜色
6芯	
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	-
6	GY
7	RD

芯位	线芯颜色
8芯	
1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

芯位	线芯颜色					
	4芯A编码		4芯B编码		4芯D编码	
1	BN	BN	BN	BN	YE	YE
2	WH	WH	WH	WH	WH	WH
3	BU	BU	BU	BU	OG	OG
4	BK	BK	BK	BK	BU	BU

芯位	线芯颜色
12芯	
1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	OG
12	LTGN

芯位	线芯颜色
17芯	
1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	OG
12	LTGN
13	LTBU
14	BKWH
15	BNWH
16	RDWH
17	BUWH

*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。

电气参数

芯数	针型				额定电流	额定电压		导体规格		孔型			
	A	B	C	D		A/C	D/C	AWG	mm ²	A	B	C	D
2					4A	250V	250V	22	0.34				
3					4A	250V	250V	22	0.34				
4					4A	250V	250V	22	0.34				
5					4A:A型 B型 2A:C型	60V	60V	22	0.34				
6					2A	30V	30V	24	0.25				
8					2A	30V	30V	24	0.25				
12					1.5A	30V	30V	26	0.14				
17					1.5A	30V	30V	26	0.14				

订购产品

产品名称	出线尺寸-SG7	出线尺寸-SG7	3D下载	2D下载
M12弯式孔型金属插头 2A 螺钉式	M12-S2A-GLDP7	M12-S2A-GLDP9		
M12弯式孔型金属插头 3A 螺钉式	M12-S3A-GLDP7	M12-S3A-GLDP9		
M12弯式孔型金属插头 4A 螺钉式	M12-S4A-GLDP7	M12-S4A-GLDP9		
M12弯式孔型金属插头 4D 螺钉式	M12-S4D-GLDP7	M12-S4D-GLDP9		
M12弯式孔型金属插头 5A 螺钉式	M12-S5A-GLDP7	M12-S5A-GLDP9		
M12弯式孔型金属插头 5B 螺钉式	M12-S5B-GLDP7	M12-S5B-GLDP9		
M12弯式孔型金属插头 6A 螺钉式	M12-S6A-GLDP7	M12-S2A-GLDP9		
M12弯式孔型金属插头 8A 螺钉式	M12-S8A-GLDP7	M12-S8A-GLDP9		