


- 技术参数:**
1. 做用温度: $-20\sim+70^{\circ}\text{C}$;
 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
 4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
 6. 动 作 力: $160\pm 50\text{gf}$;
 7. 开关行程: $0.25\pm 0.1\text{mm}$
 8. 使用寿命: 5-7万次;
 9. 高度尺寸可按用户要求选择;
 10. 未注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$ 。

序号	名称	数量	材 料	附 注
5	嵌件	1	H62黄铜 T=0.3	
4	底座	1	PPA 黑色	
3	簧片	1	覆银磷铜	
2	支架	1	冷轧钢带 T=0.4	Cu/Br: CuSn2
1	帽头	1	PPA 黑色	

深圳市富港科技有限公司



轻触开关

TC-6615-5.0-160

标 记	处 数	更 改 文 件 号	签 字	日 期
设计	W Z Z	19.09.25	标准化	日期
校对	L P J	19.09.25	审 定	日期
工 艺		日期		日期
审 核	L G	19.09.25		

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

图 样 标 记	重 量 比 例	
共 页	第 页	