





P. C. B. Land Pattern



Circuit Diagram

Specification of KFC Flip Switch

1. Contact; Mechanical Contact
2. Rating; Dc12v 0.5A
3. Travel; 0.25+0.1M/M
4. Operating Force; 260±50 gf
5. Contact Resistance; 100mΩ Max
6. Life; 30.000Cycles/Mim

4	弹片	1	0.05mm复合银磷青铜	银白与黄色
3	按子	1	聚碳酸酯	黑色
2	支架	1	铁皮	镀铜锡
1	底座	1	0.3mm黄铜与PA66	黑黄色与镀银
序号	名称	数量	材料	镀涂/颜色

旧底图总号					
底图总号					
日期	签字	标记	处数	更改文件号	签字 日期
		设计		标准化	
		校对		批准	
		审核			
		工艺		日期	

6X6X*H带支架

料号:

XDTD-66** (H) -L07

深圳市连欣科技有限公司

图样标记	重量	比例
共 张	第 张	