




# 东莞市祥如电子有限公司

## 产品规格书

裸体磁环体积	23.62*13.3*8.38mm	材质	铁硅铝磁粉芯	Materials	Sendust Cores
品名/型号	XR095125T470MV1L2	导感率	/125	组成	6%AL 9%Si 85%Fe

### 1. 尺寸图 (单位:mm)



圈数 (TS) : 21TS (参考)

位置	A	B	C	D	E
尺寸 (mm)	26.5	11.0	10.0	1.0	1.2

绕法:立式

### 3. 材料列表:

项目	材料/线径、根数	厂商	温度	UL 编号
磁环	090-125	Win Tour	130°C	无套
线	(QA-1/155) 漆包线-Φ1.2mm	YiDa	130°C	纯铜

### 4. 注意事项:

- 1. 绕线须紧密均匀平整，铜线不可破皮现象。
- 2. 引脚长度10mm。

### 5. 电气特征:

编号	项次	终端	数值	测试条件	测试仪器
1	电感量	L (S-F)	47UH ( $\pm 10\%$ )	1KHz/0.3V	TH-2811D
2	额定电流	L (S-F)	6A ( $\pm 5\%$ )	电路板实测	E1412A
3	峰值(瞬间)电流	L (S-F)	6A-12A ( $\pm 5\%$ )	电路板实测	E1412A

制作者	操作	过审