




裸体磁环体积	13.5*7*5.5mm	材质	铁硅铝磁粉芯	Materials	Sendust Cores
品名/型号	XR050125TS470MHL7	导感率	/125	组成	6%AL 9%Si 85%Fe

1. 尺寸图(单位:mm)



圈数 (TS) : 26TS

位置	A	B	C	D	E
尺寸 (mm)	15.5	7.5	10.0	1.0	0.7

绕法;卧套

3. 材料列表:

项目	材料/线径、根数	厂商	温度	备注
磁环	050-125 (CS127125)	Win Tour	130°C	套管
线	(QA-1/155) 漆包线-Φ0.7mm	YiDa	130°C	纯铜

4. 注意事项:

- 1. 绕线须紧密均匀平整，铜线不可破皮现象。
- 2. 引脚长度10mm。
- 3. 包装方式: 500PCS/大袋

5. 电气特征:

编号	项次	终端	数值	测试条件	测试仪器
1	电感量	L (S-F)	47UH ($\pm 10\%$)	1KHz/0.3V	TH-2811D
2	额定电流	L (S-F)	3.8A ($\pm 5\%$)	电路板实测	E1412A
3	峰值(瞬间)电流	L (S-F)	3.8A-7A ($\pm 5\%$)	电路板实测	E1412A

制作者	操作	过审