



## SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 50V AC, DC
- Current rating: 1A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 500V AC/minute
- Insulation resistance: 500MΩ min
- Temperature range: -40°C - +105°C
- Contack resistance: 20mΩ max

## HOUSING

- Part No: CS-1173-XX
- Poles: 2-16
- Material: Nylon 66, UL94V-0
- Q' TY: 1000 pcs/bag

Poles	PART NO	DIMENSION (mm)	
		A	B
2	CS-1173-02	1.50	4.50
3	CS-1173-03	3.00	6.00
4	CS-1173-04	4.50	7.50
5	CS-1173-05	6.00	9.00
6	CS-1173-06	7.50	10.50
7	CS-1173-07	9.00	12.00
8	CS-1173-08	10.50	13.50
9	CS-1173-09	12.00	15.00
10	CS-1173-10	13.50	16.50
11	CS-1173-11	15.00	18.00
12	CS-1173-12	16.50	19.50
13	CS-1173-13	18.00	21.00
14	CS-1173-14	19.50	22.50
15	CS-1173-15	21.00	24.00
16	CS-1173-16	22.50	25.50

**ROHS2.0**

E	类别	HOUSING	品名	CS-1173-XX	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
	版本	A/2	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1		修改内容	修改日期
	制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量				
	工程图号	CST-1173	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	<b>CST</b>	深圳市永丰盈电子有限公司					
	制定日期	2017/11/30	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10		ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.					

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。