



技要求：

- 1>标准阻抗: 50 OHM.
 - 2>频率范围: DC-6 GHz.
 - 3>电压驻波比: 1.6 MAX.

BOM表

6	6	铜 管	2H01-0004G	$\varnothing 3.90 \times 9.00$ * $\varnothing 3.20$ C3604 镀镍	PCS	1
	5	中芯針	2E02-0013G	$\varnothing 1.20 \times 7.50$ * $\varnothing 0.60$ C3604 镀金	PCS	1
	4	外 壳	2B02-0010G	$\varnothing 6.50 \times 16.80$ * $\varnothing 1.70$ C3604 镀金	PCS	1
	3	绝缘体	2D01-0058	$\varnothing 3.03 \times 7.50$ * $\varnothing 0.95$ 白色铁弗龙	PCS	1
	2	爪子主体	2A07-0001G	$\varnothing 4.84 \times 7.50$ * $\varnothing 2.50$ C5440 镀金	PCS	1
	1	C形环	2J01-0002G	$\varnothing 4.80 \times 1.50$ * $\varnothing 4.10$ C5440 镀金	PCS	1
	序号	名 称	料 号	物料描述	单位	数量
	A		B	C		

建議剝線尺寸

				HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司					
公差	x. ±0.30			手机: 15015262131 手机: 13714786106					
	x. x ±0.20			品名规格:					
	x. xx ±0.10			SMB PLUG S/T FOR RG-178/174					
	ANGULAR ±5°								
视图				设计	L H M	料号	HJ-9BBL1-001		
				审核		日期	2021-08-20		
单位	mm	比例	1:1	核 淮		版 本	A/0	页 码	1/1
E			E			G			