




Note:
1.Impedance : 50 Ω ;
2. Frequency Range : 0-6 GHz ;
3. VSWR : 1.5 Max.

BOM表					
4	中芯针	2E01-0037G	Ø1.50*8.80*Ø0.80 C3602 镀3U"金	PCS	1
3	绝缘体	2D01-0093	Ø4.10*6.20*Ø1.30 白色铁弗龙	PCS	1
2	主体	2A05-0026N	Ø5.20*9.50*Ø1.65 C3604 镀80-120U"镍	PCS	1
1	外壳	2B02-0016N	Ø10.20*7.00*Ø5.10 C3604 镀80-120U"镍	PCS	1
序号	名称	料号	物料描述	单位	数量

公差

x.

±0.30

x.x

±0.20

x.xx

±0.10

ANGULAR ±5°

视图

单位

mm

比例

1:1

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司
手机: 15015262131 手机: 13714786106
品名规格: SMA 公头公针 RG-178
设计 L H M 料号 HJ-9ABL5-002
审核 日期 2023-07-24
核准 版本 A/0 页码 1/1