






图面产品均符合ROHS标准 “\*”为重点尺寸

| 序号 | 日期 | ECN | 变更内容 | 变更者 |
|----|----|-----|------|-----|
| 1  |    |     |      |     |



技术特性:

- 1) 特性阻抗:50 欧姆
- 2) 频率:DC 0-6GHZ
- 3) 驻波比:≤1.50

BOM

|    |      |            |                                   |     |    |
|----|------|------------|-----------------------------------|-----|----|
| 6  | 推管   | 2H02-0007N | ∅2.90*7.00*∅1.10 C3604 镀80-120U"镍 | PCS | 1  |
| 5  | 绝缘垫片 | 2D02-0013  | ∅1.80*0.7*∅0.70 白色铁弗龙             | PCS | 1  |
| 4  | 母针   | 2E02-0046G | ∅1.50*16.60*∅0.6 C3602 镀1-3U"金    | PCS | 1  |
| 3  | 硅胶圈  | 2G01-0025  | ∅18.0*∅13.0*∅2.5 硅胶红色             | PCS | 1  |
| 2  | 绝缘体  | 2D01-0174  | ∅4.16*16.6*∅1.30 白色铁弗龙            | PCS | 1  |
| 1  | 螺牙主体 | 2A03-0167  | ∅22*24.20*∅2.0 C3604 镀80-120U"镍   | PCS | 1  |
| 序号 | 名称   | 料号         | 物料描述                              | 单位  | 数量 |

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 公差 | x. ±0.50<br>x.x ±0.20<br>x.xx ±0.10<br>ANGULAR ±5° |
| 视图 |                                                    |
| 单位 | mm 比例 1:1                                          |

|                                 |       |    |              |
|---------------------------------|-------|----|--------------|
| HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司           |       |    |              |
| 手机: 15015262131 手机: 13714786106 |       |    |              |
| 品名规格: 180度N母头转SMA母头 ∅22*24.2*∅2 |       |    |              |
| 设计                              | L H M | 料号 | HJ-9NJL1-013 |
| 审核                              |       | 日期 | 2020-09-16   |
| 核准                              |       | 版本 | A/0 页码 1/1   |