




技术要求:

1 阻 抗: 50 Ohm

2 工作频率: DC - 6 GHz

3 驻 波 比: ≤ 1.5

BOM表

4	防护帽	2G02-0004	$\phi 7.8 \times 10.7 \times \phi 6.10$ 红色PVC	PCS	1
3	中芯针	2E02-0039G	$\phi 1.45 \times 13.05$ C3604 镀3U"金	PCS	1
2	绝缘体	2D01-0153	$\phi 4.13 \times 9.30 \times \phi 1.30$ 白色铁氟龙	PCS	1
1	四脚主体	2A01-0049N	$\phi 8.0 \times 15.0 \times \phi 3.60$ C3604 镀80-120U"镍	PCS	1
序号	名 称	料 号	物料描述	单位	数量

公差	x. ± 0.30
	x. x ± 0.20
	x. xx ± 0.10
	ANGULAR $\pm 5^\circ$

视图	
单位	mm 比例 1:1

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

手机: 15015262131 手机: 13714786106

品名规格: 180度 SMA 板端: $\phi 8.0 \times 15.0$

设 计	L H M	料 号	HJ-9AJL1-024
审 核		日 期	2023-7-20
核 准		版 本	A/0 页 码 1/1