




1

2

3



4

5

6

图面产品均符合ROHS标准 “*”为重点尺寸

E		F		G	
序号	日期	ECN	变更内容	变更者	



技术要求:
1) 标准阻抗: 50 OHM;
2) 频率范围: 0~6 GHz;
3) 电压驻波比: 1.5 MAX;

BOM表

序号	名称	料号	物料描述	单位	数量
3	中芯针	2E01-0016G	Ø1.45*17.50 C3604 镀1-3U"金	PCS	1
2	绝缘体	2D01-0046	Ø4.17*13.30*Ø1.30 白色铁弗龙	PCS	1
1	四脚主体	2A01-0011G	SQ6.50*19.50*Ø3.80 C3604 镀1 U"金	PCS	1

公差		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司			
		手机: 15015262131 手机: 13714786106			
视图		品名规格: SMA JACK R/P FOR P.C.B			
		设计	W H	料号	HJ-9AJL1-005
单位		审核	日期	2019-07-29	
		核准	版本	A/0	页码 1/1