




图面产品均符合ROHS标准 “*”为重点尺寸

序号	日期	ECN	变更内容	变更者
----	----	-----	------	-----



技术要求:
1>标准阻抗: 50 OHM.
2>频率范围: DC-6 GHz.
3>电压驻波比: 1.5 MAX.

P. C. B板焊位示意图

3	母 针	2E02-0051G	∅1.45*9.95*0.76 C3604 镀金1-3U"	PCS	1
2	绝缘体	2D01-0044	∅4.17*7.4*∅1.3 白色铁氟龙	PCS	1
1	四脚主体	2A01-0062G	9.5*7.9*14.28*∅3.9 C3604 镀金1U"	PCS	1
序号	名 称	料 号	物料描述	单位	数量

公差	x. ±0.30 x.x ±0.20 x.xx ±0.10 ANGULAR ±5°
视图	 
单位	mm 比例 1:1

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司			
手机: 15015262131 手机: 13714786106			
品名规格: 180度母头母针接头9.5x7.9x14.28			
设 计	L H M	料 号	HJ-9AJL1-029
审 核		日 期	2020-03-21
核 准		版 本	A/0
		页 码	1/1