



| H   | L    |
|-----|------|
| 4.3 | 3.35 |
| 4.5 | 3.55 |
| 4.8 | 3.85 |
| 5.0 | 4.05 |
| 5.3 | 4.35 |
| 5.5 | 4.55 |



电路图  
CIRCUIT DIAGRAM




PCB. 焊接图  
PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能  
The Main Thchnology Performance

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 额定电流、电压<br>Rate voltage.current | 50mA DC12V   |
| 接触电阻<br>Contact resistance      | ≤100mΩ       |
| 按力<br>Operating force           | ±50gf        |
| 行程<br>Travel                    | 0.20±0.10mm  |
| 绝缘电阻<br>Insulated resistance    | ≥100MΩ       |
| 介电强度<br>Dielectric strength     | ≥250VAC/1min |

| E          | 按钮                | PPA            | 1         | 白色                      |
|------------|-------------------|----------------|-----------|-------------------------|
| D          | 盖板                | 铁              | 1         | 镀铜锡                     |
| C          | 弹片                | 不锈钢            | 1         | 镀银                      |
| B          | 本体                | PPA            | 1         | 黑色                      |
| A          | 卡件                | 黄铜             | 1         | 镀银                      |
| 项目<br>ITEM | 名称<br>DESCRIPTION | 材质<br>MATERIAL | 数量<br>QTY | 表面处理/颜色<br>FINISH/COLOR |

| 标记<br>SING | 处数<br>FREQUENCY | 更改文件号<br>REVISION | 签名<br>APPROVED | 日期<br>DATE | 比例<br>SCALE  | 1:1 | 一般公差<br>GENERAL TOLERANCE |       |
|------------|-----------------|-------------------|----------------|------------|--------------|-----|---------------------------|-------|
| 设计         | DESIGN          |                   |                | 2021.06.01 | 单位<br>UNIT   | mm  | ≥0~2<                     | ±0.15 |
| 审核         | CHECKED         |                   |                | 2021.06.01 | 重量<br>WEIGHT |     | ≥2~5<                     | ±0.25 |
| 批准         | APPROVED        |                   |                | 2021.06.01 |              |     | ≥5                        | ±0.35 |
|            |                 |                   |                |            |              |     | 角度<br>ANGLE               | ±0.5° |



名称/NAME:  
**3\*6\*4.3支架开关**

型号/MODEL:  
**BX-TS-26-3643ZJ**

