



技术参数

间距: 1.0  
 温度范围: -25~+85°C  
 额定电压: 50V AC, DC  
 额定电流: 1.0A AC, DC  
 接触电阻: 20mΩ  
 绝缘电阻: 100MΩ  
 耐压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance  
 X ±0.2  
 X.X ±0.1  
 X.XX ±0.05  
 角度公差 / Angle Tolerance  
 X° ±5.0°  
 X.X° ±3.0°  
 X.XX° ±1.0°

视角 / Projection



标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
绘图					
审核					
工艺			批准		

材料 / Material  
 ①塑座: LCP 本色  
 ②接触针: 黄铜 (镀锡)  
 ③焊片: 黄铜 (镀锡)

单位 (Units) mm  
 版本 2.0  
 比例 1:1  
 共 1 张 第 1 张



品名 / ProduceName  
**SH1.0 立贴 2P**  
 型号 / Model  
**BX-SH1.0-2PLT**