


电路图

CIRCUIT DIAGRAM



PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

| | |
|---------------------------------|--------------|
| 额定电流、电压 Rate voltage,current | 50mA DC12V |
| 接触电阻 Contact resistance | ≤100mΩ |
| 按力 Operating force | ±50gf |
| 行程 Travel | 0.20±0.10mm |
| 绝缘电阻 Insulated resistance | ≥100MΩ |
| 介电强度 Dielectric strength | ≥250VAC/1min |

| | | | | |
|------------|-------------------|----------------|-----------|-------------------------|
| E | 按钮 | PPA | 1 | 黑色 |
| D | 盖板 | 铁 | 1 | 镀铜锡 |
| C | 弹片 | 不锈钢 | 1 | 镀银 |
| B | 本体 | PPA | 1 | 黑色 |
| A | 卡件 | 黄铜 | 1 | 镀银 |
| 项目 ITEM | 名称 DESCRIPTION | 材质 MATERIAL | 数量 QTY | 表面处理/颜色 FINISH/COLOR |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--------------------|--|---------------------------|--|
| | | | | | 第一视角 FIRST VIEW | | 名称/NAME | |
| | | | | | | | 6*6*8贴片 | |
| | | | | | 比例 SCALE | | 型号/MODEL: | |
| | | | | | 1:1 | | BX-TS-26-668TT | |
| | | | | | 单位 UNIT | | 一般公差 GENERAL TOLERANCE | |
| 标记 SING | | | | | mm | | ≥0~2< ±0.15 | |
| 处数 FREQUENCY | | | | | 重量 WEIGHT | | ≥2~5< ±0.25 | |
| 更改文件号 REVISION | | | | | 日期 DATE | | ≥5 ±0.35 | |
| 签名 APPROVED | | | | | 2021.06.01 | | 角度 ANGLE | |
| 设计 DESIGN | | | | | 2021.06.01 | | ±0.5° | |
| 审核 CHECKED | | | | | 2021.06.01 | | | |
| 批准 APPROVED | | | | | 2021.06.01 | | | |

