



技术要求:

一. 材料规格

1. 材质: H62黄铜
2. 厚度: 1.0mm±0.03mm
3. 表面处理: 镀镍
4. 在常温常湿环境下保质期为90天.
5. 能过24小时盐雾试验

二. 检查规格

1. 无厉批峰, 毛刺高度0.1以下
2. 产品表面无油污、压痕、划花等
3. 未注公差: ±0.2mm
4. 包装方式: 载带包装, 载带时铜片面须同一方向。

未注尺寸公差标准		
线性:	0.5-3	± 0.1
	>3-6	± 0.15
	>6-30	± 0.2
	>30-120	± 0.3
	>120-400	± 0.5
	>400-1000	± 0.8
角度:		± 5°

标记	更改前	更改后	日期	材料	H62黄铜	品名	STEIPU 惠州岩鑫精密工业有限公司					
①				料厚	1.0mm	铜片	Huizhou Yanxin precision Industry Co.,LTD					
②				比例	1:1		制图	李文杰	2019-7-24			
③				单位	mm		校对					
④				视角		审核					图幅	A4