


电路图  
CIRCUIT DIAGRAM



PCB. 焊接图  
PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 额定电流、电压<br>Rate voltage,current | 50mA DC12V   |
| 接触电阻<br>Contact resistance      | ≤100mΩ       |
| 按力<br>Operating force           | ±50gf        |
| 行程<br>Travel                    | 0.30±0.1mm   |
| 绝缘电阻<br>Insulated resistance    | ≥100MΩ       |
| 介电强度<br>Dielectric strength     | ≥250VAC/1min |

|            |                   |                |           |                        |
|------------|-------------------|----------------|-----------|------------------------|
| E          | 按钮                | PPA            | 1         | 黑色                     |
| D          | 盖板                | 铁              | 1         | 镀铜锡                    |
| C          | 弹片                | 不锈钢            | 1         | 镀银                     |
| B          | 本体                | PPA            | 1         | 黑色                     |
| A          | 卡件                | 黄铜             | 1         | 镀银                     |
| 项目<br>ITEM | 名称<br>DESCRIPTION | 材质<br>MATERIAL | 数量<br>QTY | 表面处理/颜色<br>FINSH/COLOR |

|             |                 |                   |                |            |                    |                           |             |                   |       |
|-------------|-----------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------|
|             |                 |                   |                |            | 第一视角<br>FIRST VIEW |                           | 名称/NAME:    |                   |       |
|             |                 |                   |                |            |                    |                           | 12*12*7.5贴片 |                   |       |
|             |                 |                   |                |            | 比例<br>SCALE        |                           | 型号/MODEL:   |                   |       |
| 标记<br>SING  | 处数<br>FREQUENCY | 更改文件号<br>REVISION | 签名<br>APPROVED | 日期<br>DATE | 1:1                | 一般公差<br>GENERAL TOLERANCE |             | BX-TS-26-121275TT |       |
| 设计 DESIGN   |                 |                   |                | 2021.06.01 | 单位<br>UNIT         | mm                        | ≥0~2<       |                   | ±0.10 |
| 审核 CHECKED  |                 |                   |                | 2021.06.01 | 重量<br>WEIGHT       |                           | ≥2~5<       |                   | ±0.25 |
| 批准 APPROVED |                 |                   |                | 2021.06.01 | 角度<br>ANGLE        |                           | ≥5          |                   | ±0.30 |
|             |                 |                   |                |            |                    |                           | ±0.5°       |                   |       |

