



1、仅在卷带和卷盘上提供，胶带和卷轴规格：

2、胶带：

MAT'L-所有导电聚苯乙烯载体ANSI /  
EIA-481标准12mm宽；4mm螺距

3、卷轴：

178.0直径。15.0宽 13.5轴心

RH-5015	
零件名称	测试点、测试环
材料	卡簧：磷青铜镀银
公差：	$\pm 0.05$
	日期：