


## 生产作业书

已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15			
客户物料编码		客户规格型号	DRWW4*10-4R7K 0.4线 UL套管			
祥如物料编码	XR4*10-4R7K-A	祥如规格型号	XR4*10-4R7K-A			
送样数量	0PCS	送样日期	2023-10-11			
外观尺寸mm			A	5.5 MAX		
			B	12.0±0.5		
			C	0.6±0.1		
			D	62.0±2.0		
			标识			
	原理图					
绕线结构表						
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式	
N1	S	F	2UEW-0.4mm	16TS 圈数参考	平整密绕	
注意事项						
1、电感需加套管 2、注意B尺寸。						
测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值		
电感量L	4.7uH±10%	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH-2829A	4.75		
直流电阻DCR	50mΩ MAX	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH-2829A	32		
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25℃ DC 2.2A 1KHz/1V	TH2829A			
物料	规格型号	备注	生产厂家	用量		
磁芯	C5 DRWW4*10 2.5*7		JIACHENG	K		
漆包线	QA-1(2UEW)/155 0.40mm		CHANGDA	Kg		
导针	0.65mm CP线		BAICHUAN	Kg		
套管	Φ4*12mm UL黑色扁管		XINGQI	m		
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg		
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg		
作业流程						
产品包装						
包装代码						
包装标识						
包装物料						
包装尺寸						
包装说明						
标识示意图			包装示意图			
		制表	黄禾香			
		审核	饶平			
		确认	钟翠兰			

文件编号： CRS-20231011-8880