


生产作业书

已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15																						
客户物料编码		客户规格型号	环氧涂封8*10-3.3MH 0.15线 脚长3.5																						
样如物料编码	XRHY8*10-332K-S	样如规格型号	XRHY8*10-332K-S																						
送样数量	100PCS	送样日期	2023-10-15																						
外观尺寸 mm		<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>10.0 MAX</td> <td>E</td> <td>5.0±0.5</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>13.0 MAX</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>0.6±0.1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>3.5±0.5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>标识</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>				A	10.0 MAX	E	5.0±0.5	B	13.0 MAX			C	0.6±0.1			D	3.5±0.5			标识			
A	10.0 MAX	E	5.0±0.5																						
B	13.0 MAX																								
C	0.6±0.1																								
D	3.5±0.5																								
标识																									
 正视图 FRONT VIEW  顶视图 TOP VIEW  底视图 BOTTOM VIEW		 原理图																							
绕线结构表																									
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式																				
N1	S	F	2UEW-0.15mm	310.5TS	圈数参考 平整密绕																				
注意事项																									
1、棕红色环氧树脂包封（真空含浸时电接点真空表指针数值调至 0.09MPa） 2、本体不印字 3、起线，收线入磁芯槽口 4、绕线要均匀平整，不能大小边																									
测试项目	电性范围	测试条件		测试仪器	参考值																				
电感量L	3.3mH±10%	at 25℃ 1KHz/0.25V		TH2829A	3.3																				
直流电阻DCR	7.0Ω MAX	at 25℃ 1KHz/0.25V		TH2829A	5.66																				
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25℃ DC130mA 1KHz/0.25V		TH2829A																					
物料	规格型号	备注		生产厂家	用量																				
涂料	电子包封料/EM-L03308			KANGLONG	Kg																				
磁芯	R250 DR2W8*10 3.5-6-5	镁锌材质		LIANXING	K																				
无铅锡	无铅锡条			SONGBEN	Kg																				
导针	0.60mm CP线			BAICHUAN	Kg																				
漆包线	2UEW(155度)			GANYUE	Kg																				
接脚胶	FK661 黑胶 无卤			QI FU	Kg																				
作业流程																									
产品包装																									
包装代码																									
包装标识																									
包装物料																									
包装尺寸																									
包装说明																									
标识示意图			包装示意图																						
			<table border="1"> <tr> <td>制表</td> <td>黄禾香</td> </tr> <tr> <td>审核</td> <td>钟传根</td> </tr> <tr> <td>确认</td> <td>黄传根</td> </tr> </table>			制表	黄禾香	审核	钟传根	确认	黄传根														
制表	黄禾香																								
审核	钟传根																								
确认	黄传根																								

文件编号： CRS-20210807-4968