

## 生产作业书

已量产

|         |               |        |                                                                                     |  |  |
|---------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 客户编码    |               | 发行日期   | 2023-10-15                                                                          |  |  |
| 客户物料编码  |               | 客户规格型号 | DRWW4*10-22UH 0.3线                                                                  |  |  |
| 样如物料编码  | XR4*10-220K-A | 样如规格型号 | XR4*10-220K-A                                                                       |  |  |
| 送样数量    | 100PCS        | 送样日期   | 2020-01-04                                                                          |  |  |
| 外观尺寸 mm |               | A      | 5.5 MAX                                                                             |  |  |
|         |               | B      | 15.0 MAX                                                                            |  |  |
|         |               | C      | 0.6±0.1                                                                             |  |  |
|         |               | D      | 71.0±3.0                                                                            |  |  |
|         |               | 标识     |                                                                                     |  |  |
|         |               | 原理图    |  |  |  |

| 绕线结构表 |    |    |            |      |      |      |  |
|-------|----|----|------------|------|------|------|--|
| 绕组    | 起始 | 结束 | 漆包线        | 圈数   | 绕制方式 |      |  |
| N1    | S  | F  | 2UEW-0.3mm | 35TS | 圈数参考 | 平整密绕 |  |
|       |    |    |            |      |      |      |  |
|       |    |    |            |      |      |      |  |

注意事项  
1、电感加套管，绕线要平整 2、脚长外露30mm

| 测试项目     | 电性范围       | 测试条件                      | 测试仪器    | 参考值   |
|----------|------------|---------------------------|---------|-------|
| 电感量L     | 22uH±10%   | at 25℃ 1KHz/0.25V         | TH2829A | 22.12 |
| 直流电阻DCR  | 0.2Ω MAX   | at 25℃ 1KHz/0.25V         | TH2829A | 0.12  |
| 饱和电流Isat | L ≥ L0*90% | at 25℃ DC600mA 1KHz/0.25V | TH2829A |       |
|          |            |                           |         |       |

| 物料   | 规格型号              | 备注 | 生产厂家     | 用量 |
|------|-------------------|----|----------|----|
| 磁芯   | C5 DRWW4*10 2.5*7 |    | JIACHENG | K  |
| 漆包线  | 2UEW(130) 0.30mm  |    | GANYUE   | Kg |
| 导针   | 0.60mm CP线        |    | BAICHUAN | Kg |
| 套管   | Φ4*14mm UL黑色扁管    |    | XINGQI   | m  |
| 接脚胶  | FK661 黑胶 无卤       |    | QI FU    | Kg |
| 无铅锡  | 无铅锡条              |    | SONGBEN  | Kg |
| 作业流程 |                   |    |          |    |

| 产品包装 |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
| 包装代码 |  |  |  |  |  |
| 包装标识 |  |  |  |  |  |
| 包装物料 |  |  |  |  |  |
| 包装尺寸 |  |  |  |  |  |
| 包装说明 |  |  |  |  |  |

标识示意图

包装示意图

|    |     |
|----|-----|
| 制表 | 黄禾香 |
| 审核 | 钟传根 |
| 确认 | 黄传根 |

文件编号： CRS-20200313-3173