









SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 150V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 30mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 500mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material: Wafer PA9T UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-DF14A125-2PWT-04	1.25	7.45
3	HC-DF14A125-3PWT-04	2.50	8.70
4	HC-DF14A125-4PWT-04	3.75	9.95
5	HC-DF14A125-5PWT-04	5.00	11.20
6	HC-DF14A125-6PWT-04	6.25	12.45
7	HC-DF14A125-7PWT-04	7.50	13.70
8	HC-DF14A125-8PWT-04	8.75	14.95
9	HC-DF14A125-9PWT-04	10.00	16.20
10	HC-DF14A125-10PWT-04	11.25	17.45
11	HC-DF14A125-11PWT-04	12.50	18.70
12	HC-DF14A125-12PWT-04	13.75	19.95
13	HC-DF14A125-13PWT-04	15.00	21.20
14	HC-DF14A125-14PWT-04	16.25	22.45
15	HC-DF14A125-15PWT-04	17.50	29.95
20	HC-DF14A125-20PWT-04	23.75	24.50
25	HC-DF14A125-25PWT-04	30.00	36.20
30	HC-DF14A125-30PWT-04	36.25	42.45

Circuits	Q'ty/Reel
02~03Pin	2000 PCS
04~07Pin	2000 PCS

			GENERAL TOLERANCE		制 图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	DRAWING				
					审 核				
			X. X	±0.30	CHECK				
			X. XX	±0.20	批 准				
			X. XXX	±0.10	APPROVAL				
			Angle	±3.0°	比 例				
					SCALE				
					投 影				
					Projection				
序号	变更内容	日期			材料	产品名称	DF14A125 (1.25)单排 卧贴	版 本	A
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE			MATERIAL	TITLE		REV.	
						产品料号	HC-DF14A125-NPWT-04	单 位	mm
						PART NO.		UNITS	
								页 次	1/1
								SHEET	