




■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding Voltage:1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩ min
- Temperature range:-40° C - +105° C
- Contact resistance:20mΩ

■ WADER

- Part No:CS-1120-07N2, 4
- Part No:2-12
- Material:PA66 WT UL94V-0.
- Q' TY: 500/1000 pcs/Bag
- PIN:H65,Tin 100u" OVER Ni 50u" plated.

RoHS2.0

本圖紙知識產權及版權归深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的权力。	类 别	WAFER	品 名	CS-1120-07N2, 4	X.	±0.50	客户料号		单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
	版 本	A/1	设 计	李文畅	X. X	±0.20	颜 色		比 例		⚠	修改内容	修改日期
	制定部门	工程部	绘 制	李文畅	X. XX	±0.10	画 法	⊙	数 量		①		
	工程图号	CST-1120	审 核	姚培柱	X. XXX	±0.05	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD.				②		
	制定日期	2017/06/18	核 准	周中湖	X. XXXX	±0.02					③		