







主要技术参数:

1. 额定电负荷: DC24V8A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: AC500V (50Hz)/min
5. 插拔力: 3~20N
6. 工作温度: $-30^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$
7. 使用寿命: 5000次

PIN	1.65	2.0	2.5
APPO			

6	DC-091 平	屏蔽罩	1	H62黄铜带	T=0.30	铜锡
5	DC-091 平	盖板	1	不锈钢	T=0.10	
4	DC-091 平	弹片	1	H62磷铜带	T=0.30	铜锡
3	DC-091 平	中心针	1	H62黄铜棒		镀金
2	DC-091 平	塑料卡子	1	PPA	黑色	
1	DC-091 平	底座	1	PPA	黑色	
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

			GENERAL TOLERANCE		制 图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	DRAWING				
			X. X	± 0.30	审 核	产品名称	DC 插座		版本
			X. XX	± 0.20	CHECK	TITLE			REV.
			X. XXX	± 0.10	批 准	产品料号	HC-DC-007B-2.5-G1		单 位
			Angle	$\pm 3.0^{\circ}$	APPROVAL	PART NO.			UNITS
1	初版发行	日期			比 例	材料			页 次
序号	变更内容	MODIFY DATE			SCALE	MATERIAL			SHEET
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE			投影				1/1
					Projection				