



Recommended PCB Layout

NOTE:

MATERIAL

HOUSING: PA6T

CONTACT: 黄铜 (C2700/H65).

CONTACT PLATING: 镀金.

ELECTRICAL

CURRENT RATING: 3AMP.

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 600VAC MIN.

CONTACT RESISTANCE: 20mΩ MAX.

INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ MIN.

ENVIRONMENTAL

TEMPERATURE RANGE: -40° C TO +80° C.

**RoHS2.0**

本图纸知识产权及版权由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未经书面许可不准擅自传阅、复制和修改. 本公司保留法律追究的权利。

类别	HEADER	料号	CS-1110-06 (L11.1)		
版本	A/0	设计	LIWENCHANG	X.X	±0.40
制定部门	工程部	绘制	LIWENCHANG	X.XX	±0.30
工程图号		审核	ZHOZHONGHU	X.XXX	±0.20
制定日期	2019/12/12	核准	LIZENCAI	X.XXXX	±0.10

材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1	
颜色		比例	1:1	①	修改内容
画法		数量		②	修改日期
CST 深圳市永丰盈电子有限公司				③	
ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.					

①	修改内容	修改日期
②		
③		