




Recommand PCB Layout



PIN针规格: 1.14*1.14*14.60

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40° C - +105° C
- Contact resistance: 20mΩ

WADER

- Part No: CS-1120-05N2
- Part No: 05
- Material: PA66+30%GF UL94V-0, 本色
- Q' TY: 500 pcs/Bag
- Finish: Tin-plated

RoHS2.0

本圖紙知識產權及版權归深圳市永丰盈电子有限公司所有, 未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权力。

类别	WAFER	品名	CS-1120-05N2	X.	±0.50	颜色		单位	mm
版本	A/1	设计	李文畅	X.X	±0.40	画法		比例	
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD.			
工程图号	CST-1120	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20				
制定日期	2020/04/01	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10				

SHEET 1 OF 1		
修改内容	修改日期	
1		
2		
3		