




SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3.5A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Housing Nylon66 UL94-VO(2)

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	XD-43640-2EY	3.00	6.90
3	XD-43640-3EY	6.00	9.90
4	XD-43640-4EY	9.00	12.90
5	XD-43640-5EY	12.00	15.90
6	XD-43640-6EY	15.00	18.90
7	XD-43640-7EY	18.00	21.90
8	XD-43640-8EY	21.00	24.90
9	XD-43640-9EY	24.00	27.90
10	XD-43640-10EY	27.00	30.90
11	XD-43640-11EY	30.00	33.90
12	XD-43640-12EY	33.00	36.90

Ordering Information

XD - 43640 - N *** - *

Pin Type Colour
E1=母孔座 母孔座
E2=母孔座 母孔座
L= 母孔
W=母孔
Y=母孔
P=母孔
V=母孔

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	05	 深圳讯答科技有限公司 ShenzhenXunDaTechnology Co.,Ltd			
			DIM TOL	审核 CHECK					
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	3.00 单排带扣 母孔座	版本 REV.	A
			X.XX ±0.20	比例 SCALE		产品料号 PART NO.	XD-43640-NEY	单位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10	投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						