






XXX XXX XXXX

Printing:  
(AWM 20624 80C 60V VW-1)



DETAIL "A"



DETAIL "B"

| Symbol<br>(记号) | Item<br>(项目)                    | Specification<br>(规格)            |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| N              | No.of Conductor(导体数)            | 4-60P                            |
| L              | Total Length(总长度)               | L±5                              |
| A              | Insulation Length(绝缘长度)         | (L-16)±5                         |
| TP             | Total Pitch(总间距)                | 1.0x(N-1)Pin±0.08                |
| W              | Width(总宽度)                      | 1.0xNpin+1.0±0.08                |
| P              | Pitch(间距)                       | 1.00±0.03                        |
| M              | Margin(边缘宽度)                    | 1.00±0.10                        |
| T              | Cable thickness(线材厚度)           | 0.136±0.05                       |
| T1             | Insert thickness(插入厚度)          | 0.318±0.05                       |
| C1/C2          | Conductor Strip Length(导体长度)    | 4.0±1.0                          |
| S1/S2          | Supporting Tape Length(补强板长度)   | 8.0±2.0                          |
| T2             | Conductor thickness(导体厚度)       | 0.05±0.005                       |
| B              | Conductor Width(导体宽度)           | 0.65±0.03                        |
| E              | Slanting(线口倾斜度)                 | <0.5                             |
| --             | Conductor Material(导体材料)        | Tinned Copper<br>镀锡扁平铜线          |
| --             | Insulation Material(绝缘材料)       | Flame retardant<br>polyester(阻燃) |
| --             | Supporting Tape Material(补强板材料) | PET                              |
| --             | Supporting Tape Color(补强板颜色)    | 蓝色 BLUE                          |
| --             | Supporting Tape Spec(补强板规格)     | 0.225mm                          |

### Ordering Information

HC-FFC10 - N - \* - \* - \*\*

No. of  
Pins  
4-60Pin

Length  
(总长度/mm)

Connection  
Mode  
A=同向  
B=反向

Effective  
Length  
01=C1+C2/S1+S2  
(44/88)  
02=C1+C2/S1+S2  
(33/55)

|           |                        |                    |                   |       |                   |                                                                                                                                                            |                   |              |     |
|-----------|------------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|
|           |                        |                    | GENERAL TOLERANCE |       | 制 图<br>DRAWING    | <div> 深圳市华灿天禄电子有限公司<br/>ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD</div> |                   |              |     |
|           |                        |                    | DIM               | TOL   | 审 核<br>CHECK      |                                                                                                                                                            |                   |              |     |
|           |                        |                    | X.X               | ±0.30 | 批 准<br>APPROVAL   | 产品名称<br>TITLE                                                                                                                                              | 1.0 柔性扁平线(反向)     | 版 本<br>REV.  | A   |
| 1         | 初版发行                   |                    | X.XX              | ±0.20 |                   | 产品料号<br>PART NO.                                                                                                                                           | HC-FFC10-N-X-B-01 | 单 位<br>UNITS | mm  |
|           |                        |                    | X.XXX             | ±0.10 |                   |                                                                                                                                                            |                   |              |     |
| 序号<br>No. | 变更内容<br>MODIFY CONTENT | 日 期<br>MODIFY DATE | Angle             | ±3.0° | 投 影<br>Projection |                                                                       | 材 料<br>MATERIAL   | 页 次<br>SHEET | 1/1 |
|           |                        |                    |                   |       |                   |                                                                                                                                                            |                   |              |     |