




A-A



PCB Layout



印白色箭头

增加垫片高为1.5mm

PIN针加长1.5mm为5.0mm

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000M Ω min
- Temperature range: -40 $^{\circ}$ C - +105 $^{\circ}$ C
- Contact resistance: 20m Ω max

HOUSING

- Part No.: CS-1150-05 KD B T
 - Logo
 - 产品系列号: 4.2针座系列
 - Pin位
 - 类型: 两方三圆
 - 镀层: T-Tin, G-Gold 1u", G2-Gold 2u", G3-Gold 3u"
 - 颜色: B-black, W-White, R-Red, L-Blue
- Poles: 05
- Material: Nylon 66, UL94V-2
- Q' TY: 1000pcs/bag
- CONTACT: H65, Tin Plated

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
归深圳市永丰盈电子有
限公司所有,未經書面
許可不准擅自傳閱、复
制和修改. 本公司保留
法律追究的权力.

类 别	针座	品 名	CS-1150-05KDBT	X.	± 0.50	材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
版 本	A/0	设 计		X. X	± 0.30	颜 色		比 例	1:1		修改内容	修改日期
制定部门	ENGINEER DEPARTMENT	绘 制	李 文 畅	X. XX	± 0.20	画 法		数 量				
工程图号	CS-1150	审 核	姚 培 柱	X. XXX	± 0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD.						
制定日期	2022-08-26	核 准	周 中 湖	X. XXXX	± 0.05							