


SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:-40℃ - +105℃
- Contact resistance:10mΩ max

HOUSING

- Part No. :CS-1150-12 KB R T (0039)
- 企业Logo 产品料号 PIN位 类型:6方6圆
- 颜色: B: 黑色 W: 白色 L: 蓝色 R: 红色 Y: 黄色 O: 橙色
- 电镀: T: 镀锡 G: 普金1u" G3: 镀金3u" G5: 镀金5u"
- 色粉号:0039 暗红色 注: 黑色/白色无色号

- Poles:12PIN
- Material:①Contact:Brass H65, Tin Plated ②Base:Nylon 66, UL94V-2
- Q' TY: 250 pcs/bag

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
归深圳市永丰盈电子有
限公司所有,未經書面
許可不准擅自傳閱、复
制和修改. 本公司保留
法律追究的权力.

类 别	针座	品 名	CS-1150-12KBRT (0039)			材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
版 本	A/0	设 计	李 文 畅	X. X	±0.50	颜 色		比 例	1:1	↑	修改内容	修改日期
制定部门	ENGINEER DEPARMENT	绘 制	李 文 畅	X. XX	±0.35	画 法	⊕	数 量		1		
工程图号	CST-1150	审 核	姚 培 柱	X. XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.				2		
制定日期	2023-06-24	核 准	周 中 湖	X. XXXX	±0.05					3		